

装 箱 单

尊敬的用户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请在三日内与我
公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日 型号：VTF-1200X-TSSG-II(UL) 订单编号：

| 设备编号 | 发往何地 | | | | |
|------|----------------------|----------------------------|----|----|---------|
| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 晶体生长炉 | VTF-1200X-TSSG-II | 台 | 1 | |
| 2 | 水冷设备 | CW-5000AI/AC220V-240V/50HZ | 台 | 1 | |
| 3 | 连熔炉管 | φ60*1000 | 根 | 6 | |
| 4 | 水冷法兰组件 | φ60 | 套 | 1 | |
| 5 | 硅胶 O 型圈 | 外径φ68*内径φ58*截面φ5 | 个 | 8 | |
| 6 | 管堵 | SY-60 (50*50mm) 泡沫陶瓷 | 个 | 4 | |
| 7 | 盲板 | KF-25、KF-50 | 个 | 2 | 各 1 个 |
| 8 | 耐温手套 | 大号 | 副 | 1 | |
| 9 | 卡箍 | KF-50mm (不锈钢) | 个 | 2 | 已安装 1 个 |
| | | KF-25mm (不锈钢) | 个 | 2 | 已安装 1 个 |
| 10 | 转接头 | KF50 转 G1/4 | 个 | 1 | |
| 11 | 转换杆 | | 套 | 1 | |
| 12 | 转换杆法兰 | | 个 | 1 | 含弹簧 |
| 13 | 四氟管 | φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm | 米 | 3 | |
| 14 | 聚氨酯软管 (白色透明) | 外径φ12*内径φ8mm | 米 | 6 | |
| 15 | 水管 | φ8 | 米 | 2 | |
| 16 | 内六角扳手 | M2.5、M3、M4、M5、M6 | 个 | 5 | 各 1 个 |
| 17 | 呆扳手 | 5.5-7、8-10、14-17 | 个 | 3 | 各 1 个 |
| 18 | 铜塑转接头 | φ12mm 转φ8mm | 个 | 4 | 已安装 2 个 |
| 19 | 不锈钢夹头 | | 个 | 1 | |
| 20 | 不锈钢双卡套外螺纹接头 | φ6.35 G1/4" (直螺纹 MTI 用) | 个 | 2 | |
| 21 | 不锈钢双卡套内螺纹接头 (带堵头) | φ6.35/1/4" | 个 | 1 | 密封圈已安装 |
| 22 | 热电偶 | TJ36-CAXL-18G-40-SMPW-M | 根 | 1 | |
| 23 | 温控仪表 | 501A | 台 | 1 | |

| | | | | | |
|------------|----------|-----------------|---|------------|-------------|
| 24 | 不锈钢圆柱头螺丝 | M6*20 | 个 | 16 | |
| | | M4*25 | 个 | 9 | |
| | | M4*10 | 个 | 20 | |
| 25 | 不锈钢半圆头螺丝 | M8*25 | 个 | 16 | |
| | | M4*10 | 个 | 20 | |
| 26 | 不锈钢平垫 | M4、M8 | 个 | 32 | 各 16 个 |
| 27 | 不锈钢弹垫 | M8 | 个 | 16 | |
| 28 | 隔板压条 | | 个 | 10 | |
| 29 | 隔板 | 20、40、60、80、100 | 个 | 10 | 各 2 个 |
| 30 | 镜面板 | | 个 | 20 | 各种尺寸，配合隔板使用 |
| 31 | 说明书 | | 本 | 1 | |
| 32 | 保修证书 | | 本 | 1 | |
| 33 | 免责声明 | | 份 | 1 | |
| 检验人 | | | | 审核人 | |