

干燥箱(真空) DZF-6020 220V CE 认证 技术规格书



DZF-6020 系列真空干燥箱,安装有适配器和可调充气阀,体积小,控温准,配有双层可观察窗,安全可靠

技术参数:

设备名称型号	干燥箱(真空)DZF-6020 220V CE 认证
	• 长方体真空室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确
产品特点	• 箱门闭合松紧可调节,门上采用整体成型的密封圈,确保箱内高真空度
	• 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
	• 双层观察窗由-钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然
	• 电源: 单相 AC 220V±10% 50HZ
基本参数	・ 功率: 700W
	• 工作温度: RT+10-200℃ (RT 为室温)
	• 腔室尺寸: 300×300×275mm
	• 容积: 25L
1//	· 采用内胆四周捆绑式加热,加热管在腔体外部,四周包裹,内部隔板可
	取出
温度控制	TEMP 1598 °C SET 1500 °C RUN ?? &
	• 双排 LED 显示的微电脑智能控制器 (液晶屏)
	• 单点温度设定
	• 内置过热保护
	• 采用 PID 调节方式控制加热系统
	• 温度波动: ±2℃



HE FEI KE JING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 合肥科晶材料技术有限公司 www.kjmti.com

ALL ALL AND AL	
	• 设备背面设有 KF25 接口用于连接真空泵
真空系统 (选配)	• 真空泵的抽气速率必须≥ 2L/S
	• 真空度: <133pa
产品尺寸	外形尺寸: 长 605mm*宽 490mm*高 450mm
重量	约 44kg
保质期	1年(不包含模具等损耗件)
	• 不得放入易燃、易爆、易挥发及产生腐蚀性的物质进行干燥、烘焙。
	• 不得在加热时充入惰性等气体以免产生爆炸等事故,如违反操作后果自
注意事项	负。
	• 不得触摸产品在80℃以上高温工作时的箱门、视察窗及周围表面,以防
	烫伤
	• 304不锈钢内胆不耐酸,请注意防腐蚀措施,切勿在箱内使用酸性介质。
	• 在真空下高温操作过程中,腔室内壁会发生轻微变形并失去光泽,这属
	正常现象,不会影响设备的性能

